

**Garant**
**Porte-outils à bride eco, court, à gauche, Carré / plaquette: 16/11 mm**

**Données de commande**

N° commande	250605 16/11
GTIN	4045197650313
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PDJNR/L 1620X11

Plaquette adaptée: DN.. 1104..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 25 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 33 mm

Longueur totale L: 80 mm

Sous-plaquette: 259031 12

**Description technique**

Sous-plaquette	259031 12
Vis de levier	259018 4
Taille de queue	16 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Ressort	259046 2

Levier	259015 4
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 1620X11
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	33 mm
Longueur totale L	80 mm
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de levier Type 4	259018 4
Levier Type 4	259015 4
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Sous-plaquette Type 12	259031 12
Ressort Type 2	259046 2