

**Garant**
**Tête de coupe QuickTurn, à gauche, Carré / plaquette: 20/15mm**

**Données de commande**

N° commande	250607 20/15
GTIN	4045197650429
Classe d'article	21U

**Description**
**Avantage(s):**

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.** Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d'interchangeabilité, sans entretien.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DDJNR/L 2025K15

Plaquette adaptée: DN.. 1506..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 32 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 46 mm

Longueur totale L: 125 mm

Sous-plaquette: 259031 29

**Description technique**

Taille de queue	20 mm
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2025K15
Taille plaquette	15 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	46 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 4
Bride	259038 7
Plaquette adaptée	DN.. 1506..

Sous-plaquette	259031 29
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Bride de serrage	259351
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
Vis pour sous-plaquette	259171
Bride de serrage Type 6	259038 6
Sous-plaquette Type 29	259031 29
Bride de serrage Type 7	259038 7
Bride de serrage	259350
Sous-plaquette	259271