

Plaquette à semi-profil 30° ext., droite, HB7010, Pas: 3mm**Données de commande**

N° commande	270850 3
GTIN	4045197368225
Classe d'article	21J

Description**Exécution:**

- **Plaquettes négatives et rigides procurant une stabilité maximale de l'arête de coupe.**
- **Applications nombreuses grâce à une géométrie universelle optimisée des brise-copeaux.**
- **Répétabilité optimale grâce à un frittage et à une rectification de précision.**

Semi-profil – Coupe le profil complet et ébavure les pointes des flancs de filet. Les Ø intérieurs ou extérieurs ne sont **pas** coupés.

- **Compatible avec les formats de plaquettes d'autres fabricants:**

Réf. 16 (L), 3 dents: 3/8 pouce (IC).

Plaquettes à semi-profil pour filetages extérieurs suivant DIN 103, classes de tolérance: **7e**.

Description technique

Type d'outils	Carbure
Pas de filetage	3 mm
Utilisation à l'intérieur/extérieur	extérieur
Type d'utilisation	droite
Profil de plaquette	Semi-profil

Nuance	HB7010
Classe de tolérance	DIN 103 7e
Type de filetage	TR
Type de filetage	TR-LH
Angle de flanc	30 degré
Epaisseur	3,6 mm
Format plaquette L	16 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	130 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

