


Garant
CC.T 09T302, Nuance: CU7010


Données de commande

N° commande	260056 CU7010
GTIN	4045197667342
Classe d'article	21G

Description

CCMT 09T302 CU7010 Nuance: CU7010
 Brise-copeaux: SS
 Tolérance: ZA
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 210 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	80 - 140 m/min
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS

Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 210 m/min
Application secondaire	M
Nuance	CU7010
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Cermet
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage