

**Garant**

### Plaquette de tournage VB.T 160408, pour semi-finition



#### Données de commande

N° commande	261234 HB7035-2
GTIN	4069515022255
Classe d'article	21G

#### Description technique

Tolérance	M
Application principale	P
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 290 m/min
Avance $f$	0,08 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7035-2
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Fortement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm

## Fiche technique

Brise copeaux	SM
Type d'outils	HM
Type de produit	Plaquette pour tournage