

Garant**Plaquette de tournage DNMG 150608, pour semi-finition****Données de commande**

N° commande	250762 HB7020-2
GTIN	4069515017121
Classe d'article	21G

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	HM
Application principale	P
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	4
Nuance	HB7020-2
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DNMG 150608

Fiche technique

Brise-copeaux	SM
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage