


**Garant****Porte-outils à vis eco, Gauche, Carré / plaquette L: 25/22 mm****Données de commande**

N° commande	271992 25/22
GTIN	4045197654595
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

**Livraison:**

**Avec sous-plaquette 1,5°.**

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 25 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 36 mm

Longueur totale L: 107,5 mm

Vis de serrage pour plaquette de filetage: 279810 3

Sous-plaquette 1,5°: 272616 1,5

Vis de serrage pour sous-plaquette: 279824 2

**Description technique**

Convient pour dim. plaquette	22 mm
Vis de serrage pour sous-plaquette	279824 2
Taille de queue	25 mm

Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage	279810 3
Sous-plaquette 1,5°	272616 1,5
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Longueur totale L	107,5 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vis pour sous-plaquette	272550
Vis pour sous-plaquette Type 2	279824 2
Vis de serrage Type 3	279810 3
Sous-plaquette pour porte-outils Angle d'inclinaison 1,5 Degré	272616 1,5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage	272510