

**Garant**

## Plaquette de tournage DC.T 11T308, pour finition



### Données de commande

N° commande	260361 HB7035-2
GTIN	4069515020428
Classe d'article	21G

### Description technique

Tolérance	M
Application principale	P
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7035-2
Brise-copeaux	SS
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm

## Fiche technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Type d'outils	HM
Type de produit	Plaquette pour tournage