

Garant**Plaquette de tournage VBMT 160404, pour finition****Données de commande**

N° commande	261152 HB7035-2
GTIN	4069515022019
Classe d'article	21G

Description technique

Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Nuance	HB7035-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	SS
Application principale	P

Fiche technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage