


DNMG 150608, Nuance: CA6525

Données de commande

N° commande	250697 CA6525
GTIN	4960664513154
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150608 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	MQ
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage