



### Etau autocentrant forme B, Filetage x longueur: M8X25



#### Données de commande

N° commande	370054 M8X25
GTIN	4059245267811
Classe d'article	37K

#### Description

##### Exécution:

Forme B avec vis cylindrique.

##### Avantage(s):

- **Effet de placage.**
- **Serrage rapide et aisément de pièces.**

##### Utilisation:

Pour le centrage et le serrage une pièce dans l'alésage. Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des forces de serrage élevées.

##### Matière(s):

Acier pour traitement thermique, bruni. Trempé (33-39 HRC).

##### Remarque(s):

Lors du processus de serrage, la force de serrage est appliquée sur un point spécifique de la paroi de l'alésage.

#### Description technique

D <sub>max.</sub>	22 mm
D <sub>min.</sub>	16 mm

## Fiche technique

H	11,5 mm
$H_1$	10,4 mm
Force serrage max.	9 kN
L	15,4 mm
Ouverture de clé	6 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits