



Mandrin porte-fraises Type A, SA 40 court, Ø mandrin d1: 16 mm



Données de commande

N° commande	301020 16
GTIN	4045197293893
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

- A partir de l'arbre Ø 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
- Queue conique, tenon d'entraînement et surfaces de contact rectifiées.
- Série courte.
- Surface de contact agrandie.
- Avec alésage Balluffchip.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308810 – 308830, clé spéciale 309840.

Norme: DIN 6357

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min⁻¹

Précision de concentricité: ≤ 6 µm

Longueur de col cote A: 35 mm

Ø ext. D: 38 mm

Longueur mandrin de fraisage L₄: 17 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860: 16

Clé spéciale adaptée 309840: 16

Description technique

Vis de serrage de fraise de rechange 309860	16
Longueur mandrin de fraisage L ₄	17 mm
Ø mandrin d ₁	16 mm
Longueur de col cote A	35 mm
Clé spéciale adaptée 309840	16
Ø ext. D	38 mm
Support	SA 40 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC

Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308830 40
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 16 mm	309860 16
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308812 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Mazak, étanche, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308810 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308820 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm	309860 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40