

Garant**DNMG 150608, Nuance: HB7415**

Données de commande

N° commande	250660 HB7415
GTIN	4045197667083
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150608 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mmAvance f : 0,1 - 0,2 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Application principale	S
Brise-copeaux	TIS
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage