


**Garant****DNMG 110404, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	250652 HB7020
GTIN	4045197699244
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 110404 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 400 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 400 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage