

Garant**DNMG 110404, Nuance: HB7020****Données de commande**

N° commande	250752 HB7020
GTIN	4045197699527
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110404 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min**Description technique**

Brise-copeaux	SM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage