



Perceuse à main et perceuse grande capacité, Type: 720547



Données de commande

N° commande	075155 720547
GTIN	4014586874463
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Perceuse puissante avec réglage de la vitesse de rotation pour une utilisation flexible dans la construction métallique.

- **Rotation droite / gauche pour le taraudage jusqu'à M12.**
- **Mandrin à serrage rapide métallique Röhm de haute qualité SUPRA SK.**
- **Accouplement à friction à couple.**
- **Moteur hautes performances de 1200 W à couple stable.**

Avantage(s):

Mandrin à serrage rapide métallique Röhm de haute qualité.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide avec verrouillage 3 – 16 mm, poignée supplémentaire.

Remarque(s):

Forets hélicoïdaux adaptés, voir à partir du code art. 114000.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Poids	3,5 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse	50 mm
Référence fabricant	BOS 16

Capacité de serrage du mandrin	3 - 16 mm
Puissance absorbée	1200 W
Attachement pour mandrin porte-forets	1/2 pouce – 20 UNF
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse	16 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 520 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuse