


**DCMW 11T308, KBN35M, Type: ME**

**Données de commande**

N° commande	265696 ME
GTIN	4960664544219
Classe d'article	25H

**Description**
**Exécution:**

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT. MultiEdge; 2 arêtes par plaquette.

Nuance: KBN35M

Type d'arête de coupe: ME

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avance f: 0,08 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 200 m/min

**Description technique**

Avance f	0,08 - 0,15 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 200 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Type d'arête de coupe	ME

Nuance	KBN35M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	DCMW 11T308
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	KBN35M
Type de produit	Plaquette pour tournage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		