

Garant
VCGT 160404 FN, PCD, Type d'arête de coupe: N

Données de commande

N° commande	265897 N
GTIN	4045197644718
Classe d'article	21L

Description
Exécution:

PCD – Diamant polycristallin, grain fin. Neutre, sans brise-copeaux.

Utilisation:

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, les métaux non ferreux, les plastiques, les matériaux composites, les alliages de titane et les métaux frittés.

Angle de coupe: 6 degré

Nuance: PCD

Type d'arête de coupe: N

Prof. coupe a_p : 0,1 - 2,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c pour alu < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

Vitesse de coupe v_c pour métaux non ferreux: 300 - 1500 m/min

Description technique

Avance f	0,03 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c pour métaux non ferreux	300 - 1500 m/min
Type d'arête de coupe	N

Vitesse de coupe v_c pour alu < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,1 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c pour PRFV(C)	150 - 600 m/min
Nuance	PCD
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	PCD
Code ISO plaquette	VCGT 160404 FN
Nombre de changements/dents	1
Attribut des noms de produit	PCD
Angle de coupe	6 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage