

**Garant****Plaquette de tronçonnage / rainurage, CU7025, Largeur de gorge w: 2mm****Données de commande**

N° commande	273698 2
GTIN	4045197579010
Classe d'article	21J

**Description****Exécution:**

Brise-copeaux pour petits diamètres et réduction de l'effort de coupe.

**Description technique**

Tolérance largeur gorge w	$\pm 0,03$ mm
Largeur de gorge w	2 mm
Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Revêtement	non revêtu
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	CU7025
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre

Type de produit

Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		