

**Garant**
**Mandrin de frettage, SA 50 A = 200, Ø serrage D1: 8mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 302355 8      |
| GTIN             | 4045197288790 |
| Classe d'article | 31A           |

**Description**
**Exécution:**

- **Acier réfractaire.**
- **Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308800, clés de serrage AB 308820 – 308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302419. Appareils de frettage, accessoires 354210 – 354450, jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

**Description technique**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Longueur de col cote A   | 200 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>         | 21 mm         |
| Ø serrage D <sub>1</sub> | 8 mm          |
| Ø ext. D                 | 27 mm         |
| Support                  | SA 50 A = 200 |
| Norme de porte-outils    | ISO 7388-1    |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Forme  | ADB                             |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 μm                          |
| Méthode d'usinage                                    | UGV                             |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                             |
| Type de produit                                      | Mandrin de frettage             |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 50                                       | 354225 50   |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50                                     | 308740 50   |
| Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302416 20/8 |
| Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm                             | 354236 6-9  |
| Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/8 mm | 302410 25/8 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50                             | 308720 50   |
| Appareils de frettage Type SU1  | 354210 SU1  |
| Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm                            | 354235 6-9  |
| Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302410 20/8 |
| Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/8 mm | 302416 25/8 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 50  | 308795 50   |
| Unités de refroidissement Type CU1  | 354215 CU1  |
| Tirette Type A Pour cône 50   | 308600 50   |
| Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50   | 308615 50   |
| Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302412 20/8 |

|   |             |
|---|-------------|
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50                                | 308830 50   |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50   | 308760 50   |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 50   | 308620 50   |
| Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour Ø serrage 6-12 mm                                | 354240 6-12 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 50   | 308790 50   |
| Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50   | 308605 50   |
| Rallonge pour mandrin de frettage 4,5°avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/8 mm    | 302412 25/8 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50 | 308820 50   |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 50   | 308610 50   |
| TiretteType B Pour cône 50  | 308640 50   |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 50   | 308650 50   |
| Tiretteétanche Pour cône 50   | 308660 50   |
| Rallonge pour mandrin de frettage 3°, anti-vibratoire Ø d / Ø D1 20/8 mm                    | 302415 20/8 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 50   | 308785 50   |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50   | 308765 50   |