

**VBGW 160402, KBN25M, Type: MET****Données de commande**

N° commande	265732 MET
GTIN	4960664529810
Classe d'article	25H

**Description****Exécution:**

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT. MultiEdge Tough ; 2 arêtes par plaquette avec chanfreinage spécial pour optimisation en coupe interrompue.

Nuance: KBN25M

Type d'arête de coupe: MET

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 180 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 180 m/min
Type d'arête de coupe	MET
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr

Nuance	KBN25M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	VBGW 160402
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	KBN25M
Type de produit	Plaquette pour tournage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	moyennement adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		