

**Garant****Barre d'alésage, carbure, à droite, Porte-à-faux / Plaquette: 100/06mm****Données de commande**

N° commande	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Classe d'article	21V

**Description technique**

Plaquette adaptée	GCCT 06020.
Déport $L_3$	9,15 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 11
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	15,52 mm
Code ISO porte-outils	E12M SGLCR/L06
Taille plaquette	6 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage $L_2$	11,33 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX7	674248 TX7
Jeu de vis pour plaquettes Type 11	269028 11
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200