

**Garant****Mandrin de perçage Type ADB, SA 50, Plage de serrage: 0,5-16mm****Données de commande**

N° commande	301467 0,5-16
GTIN	4045197573414
Classe d'article	31B

**Description****Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche.

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip. Erreur de concentricité maximale  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Traitement par microbillage.

**Livraison:**

Avec **clé de serrage** munie d'une poignée transversale.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Plage de serrage	0,5 - 16 mm
Longueur de col cote A	106 mm
Type	Standard
Clé de serrage de rechange 627425	SW 6
Ø ext. D	57 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 20 µm
Couple de serrage maximal M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage

## Accessoires

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50