

Garant**Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, HB7010, Largeur de gorge w: 2mm****Données de commande**

N° commande	273738 2
GTIN	4045197658036
Classe d'article	21J

Description technique

Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Avance f	0,06 - 0,14 mm/tr
Prof. coupe a _p	0,1 - 0,6 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Application secondaire	K
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7010
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	230 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	190 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	70 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		