

AEG

Scie à guichet, Type: STEP100X



Données de commande

N° commande	078213 STEP100X
GTIN	4002395136513
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Scies sauteuses robustes et universelles avec carter d'engrenage métallique et protection contre la surcharge.

Scie sauteuse 700 W avec présélection variable de la vitesse de rotation et changement de lame sans outil.

· Raccord pour système de dépoussiérage.

Avec **système de serrage rapide FIXTEC** pour un changement de lame de scie sans outil en quelques secondes et **mouvement pendulaire commutable** pour une évacuation des copeaux et des performances de coupe optimales et une usure de la lame de scie réduite.

Livraison:

Avec pare-éclats.

Avec 2 × lames de scie, adaptateur d'aspiration, semelle lisse, câble secteur 4 m, valise de transport.

Remarque(s):

Lames de scie sauteuse, voir codes art. 588400 – 588551.

Description technique

Forme	Forme courbe
-------	--------------

Fiche technique

Puissance de sciage max. bois	100 mm
Fréquence secteur	50 Hz
Poids	2,3 kg
Tension nominale	230 V
Mouvement pendulaire	4x
Particularité	Utilisation universelle
Vibrations maximales suivant EN	10,5 m/s ²
Référence fabricant	STEP100X
Cadence	1000 - 3200 min ⁻¹
Puissance absorbée	700 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance de sciage max. acier	10 mm
Changement d'outil sans outil	oui, système FIXTEC
Type de produit	Scies