

Garant

Plaquette pour usinage de gorges Arête droite, CBN825, Largeur de gorge w: 3mm

**Données de commande**

N° commande	273740 3
GTIN	4045197498809
Classe d'article	21H

Description technique

Largeur de gorge w	3 mm
Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	CBN
Application principale	H
Condition de coupe	Continue
Nuance	CBN825
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée	100 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	100 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	100 m/min	H
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		