



### Tirettes étanche, type A, avec alésage, Pour cône: 40



#### Données de commande

N° commande	308613 40
GTIN	4069515028769
Classe d'article	32Z

#### Description

##### Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

##### Utilisation:

- Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
- Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
- Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

##### Remarque(s):

**Version étanche** – avec joint torique.

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

**ISO 7388-3** correspond à l'ancienne norme DIN 69872.

#### Description technique

Couple de serrage maximal	50 Nm
Pour cône SA avec code couleur	SK 40
Ø moyeu D	23 mm
Ø tête D <sub>1</sub>	19 mm
Angle A	15 degré
Filetage M	M16

## Fiche technique

Pour cône	40
Longueur totale L	54 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Norme pour les tirettes	ISO 7388-3
Type de produit	Tirettes