

## Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, HB7020, Largeur de gorge w: 2mm



## Données de commande

N° commande	273735 2		
GTIN	4045197578341		
Classe d'article	21J		

## **Description technique**

Largeur de gorge w	2 mm		
Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm		
Avance f	0,06 - 0,14 mm/tr		
Prof. coupe a <sub>p</sub>	0,1 - 0,6 mm		
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition		
Type d'outils	Carbure		
Application principale	Р		
Application secondaire	M		
Condition de coupe	Continue		
Nuance	HB7020		
Nombre de changements/dents	2		
Profil de plaquette	neutre		
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage		

## Données utilisateur

	Adéquation	$\mathbf{V}_{c}$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	Р
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	Р
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	Р
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	Р
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	120 m/min	Р
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		