

Garant

Porte-outils pour outils à gorge eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 20/5mm



Données de commande

N° commande	273755 20/5
GTIN	4045197484925
Classe d'article	21W

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à t_{max} ($5 \times$ la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à $t = 24,5 \text{ mm}$.

Description technique

Longueur de tête L_1	43 mm
Profondeur de coupe t_{max}	25 mm
Largeur fonctionnelle L_4	21,5 mm
Vis	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Largeur de gorge w	5 mm
Longueur totale L	125 mm
Largeur queue b	20 mm
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de blocage Type 7	279815 7
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX30	674248 TX30
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600