

**Garant****Porte-outils pour outils à gorge, droite, Largeur queue / gorge w: 25/5mm****Données de commande**

N° commande	273750 25/5
GTIN	4045197484574
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

**Description technique**

Largeur fonctionnelle $L_4$	26,5 mm
Vis	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Largeur de gorge w	5 mm
Profondeur de coupe $t_{\max}$	15 mm
Longueur de tête $L_1$	38 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur queue b	25 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX30	674248 TX30
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Vis de blocage Type 7	279815 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600