

Garant
Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 2,25×D, à droite, Ø DC: 11mm


Données de commande

N° commande	268467 11
GTIN	4045197470140
Classe d'article	21X

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Queue cylindrique **avec collerette**.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

- **Choisir les rayons d'angle aussi grands que possible.**
- **Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).**

N'utiliser l'outil de perçage et de tournage **dans les aciers de construction et les aciers inoxydables à copeaux longs que jusqu'à 1,5×D.**

Description technique

Ø nom. D	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 32
Plaquettes 268472 – 268496	WCHX 0602..
Tolérance Ø alésage D	0/+0,27 mm
Ø queue D _s	16 mm
Long. queue L _s	45 mm
Long. utile L ₁	24,75 mm
Ø d ₂	20 mm

Longueur de col L _A	32 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 32	269028 32
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500