

Garant**Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 1,5×D, à droite, Ø DC: 18mm****Données de commande**

N° commande	268463 18
GTIN	4045197470041
Classe d'article	21X

Description**Exécution:**

Avec arrosage interne.
Queue cylindrique.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

- **Choisir les rayons d'angle aussi grands que possible.**
- **Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).**

Description technique

Plaquettes 268472 – 268496	WCHX 0903..
Tolérance Ø alésage D	0/+0,33 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 34
Ø queue D _s	25 mm
Ø nom. D	18 mm
Long. utile L ₁	27 mm
Longueur totale L	135 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 34	269028 34
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
