

Garant**Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 2,25×D, Gauche, Ø DC: 26mm****Données de commande**

N° commande	268468 26
GTIN	4045197470263
Classe d'article	21X

Description**Exécution:**

Avec arrosage interne.

Queue cylindrique **avec collerette**.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

- **Choisir les rayons d'angle aussi grands que possible.**
- **Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).**

N'utiliser l'outil de perçage et de tournage **dans les aciers de construction et les aciers inoxydables à copeaux longs que jusqu'à 1,5×D.**

Description technique

Ø queue D _s	32 mm
Ø nom. D	26 mm
Plaquettes 268472 – 268496	WCHX 1305..
Tolérance Ø alésage D	0/+0,33 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 36
Long. queue L _s	60 mm
Long. utile L ₁	58,5 mm
Ø d ₂	40 mm

Longueur de col L _A	73 mm
Série	"5 en 1"
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX25	674248 TX25
Jeu de vis pour plaquettes Type 36	269028 36
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600