

**Garant**
**WCHX 05T104, Type: ALU**


## Données de commande

N° commande	268478 ALU
GTIN	4045197470461
Classe d'article	21K

## Description

### Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463 – 268468, réf. 10.

Pour Ø d'outil  $D_c$ : 10 mm

Nuance: HU70AL

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 300 - 600 m/min

Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 180 m/min

## Description technique

Application principale	N
Application secondaire	K
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	300 - 600 m/min
Type	ALU
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	180 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HU70AL
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaquette	WCHX 05T104
Nombre de changements/dents	3
Pour Ø d'outil D <sub>c</sub>	10 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage