

Garant**WCHX 040102, Type: SM**

Données de commande

N° commande	268472 SM
GTIN	4045197470300
Classe d'article	21K

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463 – 268468, réf. 8.

Pour Ø d'outil D_c : 8 mm

Nuance: HB7120

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 220 m/minVitesse de coupe v_c Application secondaire: 110 - 140 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 220 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	110 - 140 m/min
Application principale	P
Type	SM
Application secondaire	M
Nuance	HB7120
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaquette	WCHX 040102
Nombre de changements/dents	3
Pour Ø d'outil D _c	8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage