



Clés à fourches, Ouverture: 17X19mm



Données de commande

N° commande	GG6032 17X19
GTIN	
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.

Livraison:

5 clés à fourche 610100 17X19.

Description technique

Largeur mâchoires max. b2	43 mm
Ouverture de clé 1	17 mm
Largeur mâchoires max. b1	40 mm
Longueur de clé L	220 mm
Ouverture de clé 2	19 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur mâchoires max. h	7 mm
Norme	ISO 3318

Fiche technique

Norme	DIN 3110
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés
USP1	5 clés à fourche

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG6032 17X19