

Garant
TCMT 110204, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	260952 HB7120-1
GTIN	4045197818706
Classe d'article	21G

Description

TCMT 110204 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VS
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Nuance	HB7120-1
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage