

Garant
VB. T 160408, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	261234 HB7120-1
GTIN	4045197818850
Classe d'article	21G

Description

VB. T 160408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Nuance	HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	VM

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage