

Garant
CC. T 060202, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	260050 HB7140-1
GTIN	4045197818942
Classe d'article	21G

Description

CCMT 060202 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: ZA

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Brise-copeaux	VS
Rayon d'angle	0,2 mm

Nuance	HB7140-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage