

**Garant**
**CC. T 09T308, Nuance: HB7140-1**


## Données de commande

N° commande	260152 HB7140-1
GTIN	4045197819055
Classe d'article	21G

## Description

CC. T 09T308 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min

## Description technique

Application principale	M
Brise-copeaux	VM
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7140-1

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage