

**Garant**
**CC. T 120408, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

N° commande	260160 HB7140-1
GTIN	4045197819079
Classe d'article	21G

### Description

CC. T 120408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Brise-copeaux	VM
Nuance	HB7140-1
Rayon d'angle	0,8 mm

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage