

Garant**DC.T 11T302, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	260356 HB7140-1
GTIN	4045197819109
Classe d'article	21G

Description

DCMT 11T302 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage