

**Garant**
**SCMT 09T308, Nuance: HB7140-1**


## Données de commande

N° commande	260744 HB7140-1
GTIN	4045197819215
Classe d'article	21G

## Description

SCMT 09T308 HB7140-1 Rayon d'angle: 0,8 mm  
 Nuance: HB7140-1  
 Brise-copeaux: VS  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7140-1

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 09T308
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage