

**Garant**
**SC. T 120404, Nuance: HB7140-1**


## Données de commande

N° commande	260765 HB7140-1
GTIN	4045197819260
Classe d'article	21G

## Description

SC. T 120404 HB7140-1 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Brise-copeaux	VM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7140-1

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage