

Garant
VBMT 110302, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	261142 HB7140-1
GTIN	4045197819376
Classe d'article	21G

Description

VBMT 110302 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Brise-copeaux	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Nuance	HB7140-1
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110302
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage