

**Garant**
**VBMT 160408, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

N° commande	261154 HB7140-1
GTIN	4045197819413
Classe d'article	21G

### Description

VBMT 160408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1  
 Brise-copeaux: VS  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Brise-copeaux	VS
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage