

Garant
VC. T 160408, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	261459 HB7140-1
GTIN	4045197819529
Classe d'article	21G

Description

VC. T 160408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Nuance	HB7140-1
Rayon d'angle	0,8 mm

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage