

Garant
WCHX 090304, Type: ALU


Données de commande

N° commande	268488 ALU
GTIN	4045197470768
Classe d'article	21K

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463 – 268468, réf. 18.

Pour Ø d'outil D_c : 18 mm

Nuance: HU70AL

Vitesse de coupe v_c Application principale: 300 - 600 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 180 m/min

Description technique

Application principale	N
Application secondaire	K
Rayon d'angle	0,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	180 m/min
Vitesse de coupe v_c Application principale	300 - 600 m/min
Type	ALU
Nuance	HU70AL
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaquette	WCHX 090304
Nombre de changements/dents	3
Pour Ø d'outil D _c	18 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage