

Garant

Porte-outils pour usinage de gorges, Gauche, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/4mm



Données de commande

N° commande	273758 25/4
GTIN	4045197538444
Classe d'article	21W

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Description technique

Longueur de tête L_1	48 mm
Profondeur de coupe t_{\max}	28 mm
Vis	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Largeur de gorge w	4 mm
Largeur fonctionnelle L_4	26,5 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur queue b	25 mm
Type d'utilisation	Gauche

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX30	674248 TX30
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Vis de blocage Type 7	279815 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600