

Garant
WCHX 070304, Type: ALU


Données de commande

N° commande	268484 ALU
GTIN	4045197470645
Classe d'article	21K

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463 – 268468, réf. 15.

Pour Ø d'outil D_c : 15 mm

Nuance: HU70AL

Vitesse de coupe v_c Application principale: 300 - 600 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 180 m/min

Description technique

Application principale	N
Vitesse de coupe v_c Application principale	300 - 600 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Application secondaire	K
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	180 m/min
Type	ALU
Nuance	HU70AL
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaquette	WCHX 070304
Nombre de changements/dents	3
Pour \varnothing d'outil D_c	15 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage